



R3670

Material
Mild steel, silver zinc plated

Technical Notes
Hexagonal lock nuts to DIN 936

Order No.	Thread hand	d	A/F	w	Weight g
R3670.R005	Right	M5	8	2.7	2
R3670.R006	Right	M6	10	3.2	3
R3670.R008	Right	M8	13	5	4
R3670.R010	Right	M10	17	6	8
R3670.R011	Right	M10x1,25	17	6	8
R3670.R012	Right	M12	19	7	10
R3670.R013	Right	M12x1,25	19	7	10
R3670.R014	Right	M14	22	8	16
R3670.R015	Right	M14x1,5	22	8	16
R3670.R016	Right	M16	24	8	18
R3670.R017	Right	M16x1,5	24	8	18
R3670.R018	Right	M18x1,5	27	9	28
R3670.R020	Right	M20x1,5	30	9	32
R3670.R022	Right	M22x1,5	32	10	40
R3670.R024	Right	M24x2	36	10	52
R3670.R027	Right	M27x2	41	12	102
R3670.R030	Right	M30x2	46	12	102
R3670.R036	Right	M36x3	55	18	175
R3670.R039	Right	M39x3	60	16	240
R3670.R042	Right	M42x3	65	16	290
R3670.R045	Right	M45x3	70	18	380
R3670.R052	Right	M52x3	80	26	535
R3670.R060	Right	M60x4	90	27	860
R3670.L005	Left	M5	8	2.7	2
R3670.L006	Left	M6	10	3.2	3
R3670.L008	Left	M8	13	5	4
R3670.L010	Left	M10	17	6	8
R3670.L011	Left	M10x1,25	17	6	8
R3670.L012	Left	M12	19	7	10
R3670.L013	Left	M12x1,25	19	7	10
R3670.L014	Left	M14	22	8	16
R3670.L015	Left	M14x1,5	22	8	16
R3670.L016	Left	M16	24	8	18
R3670.L017	Left	M16x1,5	24	8	18

Steel Lock Nuts

Order No.	Thread hand	d	A/F	w	Weight g
R3670.L018	Left	M18x1,5	27	9	28
R3670.L020	Left	M20x1,5	30	9	32
R3670.L022	Left	M22x1,5	32	10	40
R3670.L024	Left	M24x2	36	10	52
R3670.L027	Left	M27x2	41	12	102
R3670.L030	Left	M30x2	46	12	102
R3670.L036	Left	M36x3	55	18	175
R3670.L039	Left	M39x3	60	16	240
R3670.L042	Left	M42x3	65	16	290
R3670.L045	Left	M45x3	70	18	380
R3670.L052	Left	M52x3	80	26	535
R3670.L060	Left	M60x4	90	27	860